

Moulins

Ces moulins peuvent moulinde différents produits, surtout des graines de céréales dont l'humidité est inférieure à 25 %.

Ces moulins répondent aux exigences ICC pour déterminer l'activité des alpha-amylases et aux exigences Percon-Inframatic-NIR-System. Le tamis standard est de 0,8 mm.

Type 120 pour céréales,
branchement de 380 V / 50 Hz, /2,6 A
numéro de commande **4.300.000** ou

avec branchement de 220 V /50 Hz /7,2A
numéro de commande **4.300.100**

Type 3100
auto-nettoyante, utilisation facile, insonorisée,
filtre à poussière ; pour branchement de 380 V /
50 Hz / 2,6 A

numéro de commande **4.300.200** pour
branchement de 220 V / 50 Hz /7,2 A
numéro de commande **4.300.300**



Pièces de rechange:

Courroie de transmission pour type 120 et 3100
tamis

4.300.030

4.300.020

Petit instrument pour curer »Stopfer«

4.300.010

Un équipement complet et bon marché est composé comme suit :

- * 1 appareil de mesure de l'activité des alpha-amylases
- * 1 moulin
- * 1 Spolett
- * 1 Distributeur
- * 2 sets de cuiller en viscomètre
- * 4 VE = 40 tubes viscomètre
- * petites pièces