

Nettoyeur calibreur de laboratoire

westrup

LA-LST

LALST1.04.1610.F



Appareil avec ébarbeur

Le LA-LST est un nettoyeur/calibreur de précision utilisé en laboratoire et dans les installations de petite échelle comme les instituts de recherche, etc.

Le LA-LST peut être utilisé pour un travail en batch ou en flux continu. Il est très utile pour la préparation de tous les types de produits tels que les semences végétales, graines, semences oléagineuses, graines de gazon, graines potagères, fleurs ou épices.

Débit en fonctionnement continu, jusqu'à 150 kg /h base blé.

Dans la version standard, les machines LA-LST sont livrées avec les éléments suivants.

Trémie d'entrée avec vibrant d'alimentation avec départ/arrêt et potentiomètre. Pré-aspiration et aspiration de finition et système de recyclage d'air avec ventilateur intégré et unité de dépoussiérage.

Arbre à excentrique équipé de tachymètre avec lecture digitale des tr/mn.

Le système de tamisage consiste d'un caisson porte-tamis avec 1 tamis émotteur court 275x275 mm et deux tamis longs de calibre/sable 275x540 mm ce qui donne une surface de tamisage totale de 0.34 m².

Les tamis longs sont dégomés à l'aide de boules en caoutchouc.

En plus, la machine est équipée d'un trieur alvéolaire.

Les deux unités peuvent fonctionner séparément; dans ce cas, le trieur alvéolaire doit être équipé d'une trémie d'entrée et un vibrant.

La machine est livrée avec entraînement avec convertisseur de fréquence et lecture digitale.

Moteurs pour 1 x 230 V, 50 Hz; moteur du ventilateur 0.75 kW, moteur d'entraînement 0.37 kW avec convertisseur de fréquence, moteur du cylindre 90 W et moteur du vibrant 0.05 kW.

Bacs de réception pour les déchets et le bon grain; appareil posé sur un table de travail à hauteur correcte.

Construction en acier avec caisson porte-tamis en contreplaqué.

Options:

- ♦ Moteur du ventilateur avec convertisseur de fréquence
- ♦ Chambre d'aspiration avec vis sans fin/écluse
- ♦ Trémie avec vibrant sur trieur (pour fonctionnement séparé)
- ♦ Ébarbeur LA-P à l'alimentation
- ♦ Auto-transformateur pour 110 V, 60 Hz

Contactez-nous pour des renseignements additionnels ou visitez notre site web www.westrup.com

Westrup A/S

Sorøvej 21, DK-4200 Slagelse

Tel. +45 5852 2564, Fax +45 5852 5251

info@westrup.com