

Sortimat

Machines de tri de laboratoire

Tri et évaluation des céréales

- Détermination de la proportion d'orge entière
- Empilement de tamis basculant et nettoyage de tamis
- Disponible avec 3, 4 ou 5 tamis
- Construction robuste et solide
- Méthode officielle selon MEBAK, EBC et ICC

Application

Le Sortimat est conçu pour trier et inspecter les grains agricoles et les produits de fabrication qui en résultent.

Son utilisation sert en priorité à déterminer la teneur de l'orge de brasserie. Le Sortimat peut être utilisé pour évaluer les céréales, légumineuses, oléagineux et pellets.

Fonction

Le Sortimat est conçu pour une quantité d'échantillons de 100 g. L'empilement de tamis basculant et le dispositif de nettoyage des tamis intégré permettent de traiter plusieurs échantillons sans perte de temps. Le désassemblage et le nettoyage fastidieux après chaque opération de tri font partie du passé. La machine de tri de laboratoire est disponible en trois variantes, avec trois, quatre ou cinq tamis. Le Sortimat est constitué d'un dispositif de secouage mécanique avec moteur électrique et d'un minuteur électronique pour réguler la durée de tamisage.

Accessoires

Dispositif de sélection pour blé ou pour orge et seigle : Ces goulottes en plastique avec des empreintes fraisées trient les grains cassés et les grains ronds de l'échantillon. Elles sont introduites dans l'ouverture de remplissage et fixées au moyen d'une barre de serrage. Un double plateau est disponible pour le tri du malt. Les tamis sont interchangeables.



Caractéristiques techniques

Modèle	Nombre de tamis	Tension/puissance	Dimensions	Poids	Référence article
K3	3	230 V, 50 Hz / 40 VA	550x270x350 mm	28 kg	1240 0100
K4	4	230 V, 50 Hz / 40 VA	550x270x380 mm	29 kg	1240 0110
K5	5	230 V, 50 Hz / 40 VA	550x270x410 mm	30 kg	1240 0120

Accessoires

Accessoires	Référence article
Dispositif de sélection de grains cassés et de grains ronds pour l'orge et le seigle	2440 0020
Dispositif de sélection de grains cassés et de grains ronds pour le blé	2440 0021
Plateau de collecte pour le malt	2440 0022
Étrier de serrage pour dispositif de sélection	2440 0023
Différents tamis en laiton ou en acier inoxydable (à trous ronds ou oblongs)	Sur demande