

# Doseur SATEC SLP

Un appareil compact en mode veille qui facilite un travail moderne et précis dans la technique des semences ou dans la station d'essais en plein champ. Peut être utilisé avec tous nos appareils en laboratoire SATEC CONCEPT pour le pelliculage, l'enrobage et le traitement.

## Nouveau depuis Mai 2021:

le doseur SATEC SLP ne se contente pas de pomper des produits de traitement précis dans le mélangeur de l'unité de traitement, il contrôle désormais également l'ensemble du processus : le dosage exact de la quantité du produit à appliquer, le temps de mélange et l'évacuation. Ainsi, ce doseur très pratique devient-il la tête mobile de vos équipements de traitement en laboratoire ! Ces atouts incluent également l'importation de spécifications de dosage à partir d'un fichier csv.



## Fonctions

### Mode manuel

- ✓ Start, Stop, Pause, affichage de la quantité de dosage
- ✓ Vitesse et débit de refoulement réglable à la main

### Mode automatique

- ✓ Start, Stop, Pause, affichage de la quantité de dosage, affichage du temps de dosage
- ✓ Possibilité de sélectionner le temps et la valeur prescrite, la pompe adapte automatiquement la vitesse
- ✓ Calcul en ligne

### Mode externe

- ✓ Possibilité de sélectionner le sens de rotation de la pompe à la main
- ✓ Possibilité de régler Start/Stop et la vitesse par des appareils externes

## Ausstattung

- ✓ Enregistrement interne de recettes
- ✓ Protection par mot de passe
- ✓ Mode assistance détaillé

### Langues de l'utilisateur disponibles

- ✓ Allemand
- ✓ Anglais
- ✓ Français

## Débâts de refoulement possibles

Diamètres intérieurs des tuyaux	0,5 mm	0,8 mm	1,6 mm	3,2 mm	4,8 mm	6,4 mm	8,0 mm
ml/rotation	0,03	0,06	0,25	0,85	1,875	3	4
60 t/min	1,8	3,6	15	51	112,5	180	240
100 t/min	3	6	25	85	187,5	300	400
190 t/min	5,7	11,4	47,5	161,5	356,25	570	760
220 t/min	6,6	13,2	55	170	412,5	666	880